

Tajima**Miarka zwijana z wyjątkowo grubą osłoną obudowy, Długość linki: 10 m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	462335 10
GTIN	4975364025296
Klasa artykułu	46R

Opis**Wykonanie:**

Solidna miara zwijana G-Lock z **wyjątkowo grubą osłoną obudowy**. Obudowa antypoślizgowa. Przesuwany zaczep końcowy, mocowany 3 nitami. Automatyczny powrót oraz przycisk zatrzymania taśmy. Amortyzator zmniejszający obciążenie podczas powrotu taśmy. Czytelna skala z przodu i z tyłu. Taśma żółta, nadruk czarny / czerwony, powłoka akrylowa zabezpiecza przed wycieraniem się skali. Wraz z klipsem na pasek.

Kalibracja: G1

norma: EG II

szerokość taśmy: 25 mm

szerokość korpusu: 95 mm

szerokość obudowy: 45 mm

wysokość obudowy: 98 mm

Opis techniczny

szerokość korpusu	95 mm
szerokość obudowy	45 mm
wysokość obudowy	98 mm
szerokość taśmy	25 mm
norma	EG II

Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza zwijana w obudowie, osłona, rama

Usługi

Kalibracja miar zwijanych maks. długość 10/2 m	016140 10/2
Znakowanie opis laserowy Typ	018940