

Garant

Oprawki do tulejek zaciskowych, bardzo smukłe, z chłodzeniem wewnętrznym, SK 40 A = 120, zakres mocowania: 2-6 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300783 2-6
GTIN	4062406256029
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane
- uchwyty przetoczone na twardo
- z otworem Balluffchip
- tulejka zaciskowa mocowana jest za pomocą śruby od tyłu przez tuleję, nie potrzeba nakrętek mocujących!

Zaleta:

Bardzo smukła konstrukcja umożliwia obróbkę również trudno dostępnych części, np. w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym według DIN 6499.

w dostawie::

Śruba mocująca i klucz z przetyczką.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806,

klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835;

tulejki zaciskowe GARANT nr 309563,

tulejki zaciskowe ALBRECHT nr 309572 – 309573.

Strategia skrawania: HSC

Ø D₁: 9,6 mm

Ø D₂: 13 mm

Ø zewn. D: 27 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	13 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Ø zewn. D	27 mm
zakres mocowania	2 - 6 mm
adapter	SK 40 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową