

**CNMG 09T304, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250188 HBT130
GTIN	4062406256104
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 09T304 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mm

posuw f : 0,12 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,12 - 0,45 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\min}$.	0,25 mm
Gatunek	HBT130
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	MM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia