

HOLEX®**DNMG 110404, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250666 HBT130
GTIN	4062406256289
Klasa artykułu	22D

Opis

DNMG 110404 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,15 - 0,45 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	HBT130
powłoka	TiCN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	4

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,15 - 0,45 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia