

**DNMG 110404, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250780 HBT020 |
| GTIN | 4062406256357 |
| Klasa artykułu | 22D |

Opis

DNMG 110404 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,8 - 5 mm

posuw f : 0,1 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 280 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|--------------------------------|
| Gatunek | HBT020 |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| promień naroża | 0,4 mm |
| Łamacz wiórów | PM |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 100 - 280 m/min |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |

| | |
|--------------------------------------|--|
| głębokość skrawania a_p | 0,8 - 5 mm |
| posuw f | 0,1 - 0,45 mm/obr, |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 110404 |
| powłoka | TiCN |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| Zastosowanie główne | P |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |