


**DNMG 150604, Gatunek: HBT130**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Klasa artykułu	22D

**Opis**

DNMG 150604 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,75 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
powłoka	TiCN
Gatunek	HBT130
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Łamacz wiórów	MF
posuw f	0,15 - 0,45 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia