

HOLEX®**DNMG 150608, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250786 HBT020
GTIN	4062406256531
Klasa artykułu	22D

Opis

DNMG 150608 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PR

głębokość skrawania a_p : 1,8 - 6 mmposuw f : 0,2 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,2 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	HBT020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Łamacz wiórów	PR
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,75 mm
Zastosowanie główne	P

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
powłoka	TiCN
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	1,8 - 6 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia