

HOLEX®**SNMG 120404, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251160 HBT130
GTIN	4062406256555
Klasa artykułu	22D

Opis

SNMG 120404 HBT130 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mm

posuw f : 0,15 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	8
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Łamacz wiórów	MF
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HBT130
posuw f	0,15 - 0,45 mm/obr,
powłoka	TiCN
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia