


HOLEX®**TNMG 160404, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251564 HBT020
GTIN	4062406256661
Klasa artykułu	22D

Opis

TNMG 160404 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,8 - 5 mmposuw f : 0,1 - 0,45 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 280 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	6
Łamacz wiórów	PM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4 mm

Materiał ostrza 	HM
Gatunek	HBT020
głębokość skrawania a_p	0,8 - 5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 m/min
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia