



CCMT 060204, Gatunek: HBT020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260084 HBT020
GTIN	4062406256913
Klasa artykułu	22D

Opis

CCMT 060204 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Gatunek	HBT020
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
Łamacz wiórów	PF
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 060202
liczba wymian/ostrzy	2
powłoka	TiCN
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia