


**CCMT 120404, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260088 HBT020
GTIN	4062406256951
Klasa artykułu	22D

Opis

CCMT 120404 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	PF
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404

Gatunek	HBT020
powłoka	TiCN
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza 	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia