


HOLEX**CCMT 060204, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260210 HBT130
GTIN	4062406256968
Klasa artykułu	22D

Opis

CCMT 060204 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 3 mmposuw f : 0,05 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza 	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HBT130
Zastosowanie główne	MF
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,

powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 060202
głębokość skrawania a_p	0,3 - 3 mm
Łamacz wiórów	MM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia