


HOLEX®**CCMT 09T308, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260213 HBT130
GTIN	4062406257002
Klasa artykułu	22D

Opis

CCMT 09T308 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 3 mmposuw f : 0,05 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 3 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Zastosowanie główne	MF
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia