

HOLEX®
DCMT 11T302, Gatunek: HBT130

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260503 HBT130
GTIN	4062406257323
Klasa artykułu	22D

Opis

DCMT 11T302 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

 głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mm

 posuw f : 0,05 - 0,35 mm/obr,

 prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,15 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	MM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Gatunek	HBT130
powłoka	TiCN
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia