


HOLEX®**TCMT 110204, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260966 HBT020
GTIN	4062406257477
Klasa artykułu	22D

Opis

TCMT 110204 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,4 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	PF
liczba wymian/ostrzy	3
powłoka	TiCN
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	HBT020
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia