


**SCMT 09T304, Gatunki: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260791 HBT020
GTIN	4062406257415
Klasa artykułu	22D

Opis

SCMT 09T304 HBT020 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,12 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
powłoka	TiCN
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HBT020

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
Łamacz wiórów	PM
liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia