

HOLEX®**TCMT 110204, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261012 HBT130
GTIN	4062406257507
Klasa artykułu	22D

Opis

TCMT 110204 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

powłoka	TiCN
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	3

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia