


HOLEX®
TCMT 16T304, Gatunek: HBT020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260968 HBT020
GTIN	4062406257491
Klasa artykułu	22D

Opis

TCMT 16T304 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

 głębokość skrawania a_p : 0,4 - 1,5 mm

 posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

 prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,4 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,25 mm
Gatunek	HBT020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
promień naroża	0,4 mm
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T304
Materiał ostrza 	HM

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PF
liczba wymian/ostrzy	3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia