

HOLEX®**TCMT 16T308, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261019 HBT130
GTIN	4062406257545
Klasa artykułu	22D

Opis

TCMT 16T308 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
powłoka	TiCN
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HBT130
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	3

Materiał ostrza 	HM
Łamacz wiórów	MM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia