

HOLEX®**VBMT 110304, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261186 HBT130
GTIN	4062406257569
Klasa artykułu	22D

Opis

VBMT 110304 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 1 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
Gatunek	HBT130
liczba wymian/ostrzy	2

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Łamacz wiórów	MF
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
powłoka	TiCN
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia