


Garant**Rastrowa płyta podciśnieniowa Układ Venturiego, Typ: VR1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	384900 VR1
GTIN	4062406256432
Klasa artykułu	31E

Opis**Wykonanie:**

Aluminium, eloksalowane na kolor stalowoniebieski. Ciśnienie robocze 3,5 – 8 bar. Podciśnienie końcowe wynosi ok. 80 mbar (92% podciśnienia). Wbudowany tłumik akustyczny zmniejsza emisję hałasu. Płaskość $\pm 0,5$ mm. W tym 2 otwory ZeroClamp 12M10 wymiar 200 mm.

Zalety:

Wygodny system dla początkujących. Niewielkie wymagania konserwacyjne. Natychmiastowa gotowość do użycia. Możliwość szybkiej i łatwej przebudowy **na potrzeby pracy z pompami próżniowymi.**

Zastosowanie:

Do mocowania podciśnieniowego **bez** pompy próżniowej.

w dostawie::

Podkładki oporowe, wąż pneumatyczny $\varnothing 10$ mm (1 m), zwężka Venturiego (1x).

Sznur uszczelniający o $\varnothing 4$ mm (10 m). Końcówka węża (1x), wtyczka LW 12 (1x), łapy mocujące (2x).

wskazówka:

W przypadku stosowania zwężki Venturiego odradza się obróbkę przy użyciu emulsji chłodzącej.

Opis techniczny

długość	300 mm
wysokość	32,5 mm

Karta danych

szerokość	200 mm
moduł	12,5 mm
Wersja	System mocowania w punkcie zerowym
Rodzaj produktu	Płyta mocująca podciśnieniowa