

**Docisk głęboki, wysoki, Gwint: M8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375006 M8
GTIN	4059245237852
Klasa artykułu	37K

Opis**Wykonanie:**

Wyjątkowo niska i zwarta konstrukcja. Ukośny klin prowadzący zapewnia efekt docisku.

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów na płycie przyrządu.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.

szerokość B: 25 mm

skok mocowania: 3 mm

wysokość H: 25 mm

wysokość H₁: 15 mm

siła mocowania: 7 kN

maks. moment dokręcania: 25 Nm

Opis techniczny

siła mocowania	7 kN
wysokość H	25 mm
maks. moment dokręcania	25 Nm

materiał	Stal ulepszana cieplnie.
skok mocowania	3 mm
szerokość B	25 mm
wysokość H ₁	15 mm
Rodzaj produktu	Imadło dociskające