

**Docisk głęboki, wysoki, Gwint: M16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375006 M16
GTIN	4059245237913
Klasa artykułu	37K

Opis**Wykonanie:**

Wyjątkowo niska i zwarta konstrukcja. Ukośny klin prowadzący zapewnia efekt docisku.

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów na płycie przyrządu.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.

szerokość B: 40 mm

skok mocowania: 6 mm

wysokość H: 45 mm

wysokość H₁: 25 mm

siła mocowania: 40 kN

maks. moment dokręcania: 200 Nm

Opis techniczny

materiał	Stal ulepszana cieplnie.
szerokość B	40 mm
wysokość H ₁	25 mm

siła mocowania	40 kN
skok mocowania	6 mm
wysokość H	45 mm
maks. moment dokręcania	200 Nm
Rodzaj produktu	Imadło dociskające