

**Docisk głęboki, wysoki, Gwint: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375006 M10
GTIN	4059245237876
Klasa artykułu	37K

Opis**Wykonanie:**

Wyjątkowo niska i zwarta konstrukcja. Ukośny klin prowadzący zapewnia efekt docisku.

Zastosowanie:

Do boczego mocowania szczególnie niskich elementów na płycie przyrządu.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.

szerokość B: 30 mm

skok mocowania: 4 mm

wysokość H: 32 mm

wysokość H₁: 19 mm

siła mocowania: 8,5 kN

maks. moment dokręcania: 50 Nm

Opis techniczny

wysokość H ₁	19 mm
szerokość B	30 mm
wysokość H	32 mm

skok mocowania	4 mm
siła mocowania	8,5 kN
maks. moment dokręcania	50 Nm
materiał	Stal ulepszana cieplnie.
Rodzaj produktu	Imadło dociskające