


**Tulejka zaciskowa mechaniczna Mocowanie zewnętrzne, Ø zewn. D: 120 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370126 120
GTIN	4059245292561
Klasa artykułu	37K

**Opis****Wykonanie:**

- Do mocowania obrabianych elementów o złożonych konturach, do obróbki 5-stronnej.
- Minimalna długość odcinka zamocowania 2 mm.
- Skok mocowania 0,3 mm.

**Materiał:**

Wysokowytrzymałe aluminium.

**w dostawie::**

Pierścień zaciskowy do obróbki.

wysokość H: 40 mm

Maksymalna głębokość obróbki T: 20 mm

**Opis techniczny**

wersja	Mocowanie zewnętrzne
Maksymalna głębokość obróbki T	20 mm
wysokość H	40 mm
skok mocowania	0,3 mm
Rodzaj produktu	Tulejka zaciskowa mechaniczna

---

## Aksesoria

Uchwyt na mechaniczne tulejki zaciskowe Ø zewn. D 120 mm

---

370125 120