


**Tulejka zaciskowa mechaniczna Mocowanie wewnętrzne, Ø zewn. D: 120 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370127 120
GTIN	4059245292608
Klasa artykułu	37K

Opis**Wykonanie:**

- Do mocowania obrabianych elementów o złożonych konturach, do obróbki 5-stronnej.
- Minimalna długość odcinka zamocowania 2 mm.
- Skok mocowania 0,3 mm.

Materiał:

Wysokowytrzymałe aluminium.

w dostawie::

Pierścień zaciskowy do obróbki.

wskazówka:

Do mocowania wewnętrznego jest potrzebny stożek pociągowy nr 370128 (patrz lista części zamiennych).

wysokość H: 35 mm

Maksymalna głębokość obróbki T: 20 mm

Opis techniczny

wersja	Mocowanie wewnętrzne
Maksymalna głębokość obróbki T	20 mm
wysokość H	35 mm
skok mocowania	0,3 mm

Rodzaj produktu

Tulejka zaciskowa mechaniczna

Akcesoria

Trzpień stożkowy Typ 120

370128 120

Uchwyt na mechaniczne tulejki zaciskowe Ø zewn. D 120 mm

370125 120