


**Tulejka zaciskowa mechaniczna Mocowanie wewnętrzne, Ø zewn. D: 160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370127 160
GTIN	4059245292615
Klasa artykułu	37K

Opis**Wykonanie:**

- Do mocowania obrabianych elementów o złożonych konturach, do obróbki 5-stronnej.
- Minimalna długość odcinka zamocowania 2 mm.
- Skok mocowania 0,3 mm.

Materiał:

Wysokowytrzymałe aluminium.

w dostawie::

Pierścień zaciskowy do obróbki.

wskazówka:

Do mocowania wewnętrznego jest potrzebny stożek pociągowy nr 370128 (patrz lista części zamiennych).

wysokość H: 40 mm

Maksymalna głębokość obróbki T: 25 mm

Opis techniczny

wersja	Mocowanie wewnętrzne
wysokość H	40 mm
Maksymalna głębokość obróbki T	25 mm
skok mocowania	0,3 mm

Rodzaj produktu

Tulejka zaciskowa mechaniczna

Akcesoria

Trzpień stożkowy Typ 160

370128 160

Uchwyt na mechaniczne tulejki zaciskowe Ø zewn. D 160 mm

370125 160