

Garant**Regał dostawny ESD, głębokości 500 mm, wysokość: 2000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972515 2000
GTIN	4062406256494
Klasa artykułu	911

Opis**Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50 × 25 × 1,25 mm), ze szczelinami co 40 mm do mocowania poprzeczek / półek. Ramy z nieprzewodzącymi kapturkami z plastiku. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki są **lakierowane proszkowo farbą przewodzącą ESD**. Ocynkowana sprężyna w każdej półce zapewnia bezpieczny kontakt z punktem uziemienia.

w dostawie::

Z kablem uziemiającym ESD w komplecie.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

wskazówka:

- **Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 5:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.**
- **Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. zaślepki) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.**

Opis techniczny

szerokość półki w świetle	900 mm
maksymalne obciążenie pola	900 kg
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	975 mm
szerokość półki	946 mm
Liczba półek	4
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	120 kg
Grubość półki	38 mm
Regulacja wysokości co	40 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Atrybut nazwy produktu	głębokości 500 mm
Rodzaj produktu	Regały półkowe