



Latarki kieszonkowe diodowe (LED), czarne z bateriami, Typ: 117



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081533 117
GTIN	4062406258412
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

Wysokiej klasy solidna latarka kieszonkowa diodowa (LED) o długiej trwałości, z aluminium anodyzowanego. **Najnowsza technologia LED** odznaczająca się **wyśmienitą wydajnością oświetlenia**.

- **Zabezpieczenie przed stoczeniem się.**
- **Przycisk pokryty gumą.**

Z głowicą świecącą z **regulacją skupienia światła**.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

Funkcja latarki	Ognisko
długość całkowita	117 mm
czas świecenia	5 h
strefa wg ATEX	brak

typ baterii	Mignon, AA
Liczba dołączonych baterii	1
Strumień światła	160 lm
stopień ochrony IP	IP 54
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Latarka

Aksesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081554 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6	081561 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081552 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081553 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081551 LR6
Baterie litowo-metalowe wielkość międzynarodowa LR6	081559 LR6