

BENNING**Próbnik napięcia, Typ: VT1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473282 VT1
GTIN	4014651200548
Klasa artykułu	47A

Opis**Wykonanie:**

Bezdotykowy przyrząd kontrolny, automatyczne wyłączenie. Częstotliwość błysku i dźwięku sygnalizacyjnego zwiększa się wraz z wysokością przyłożonego napięcia. Do szybkiej i łatwej kontroli faz na gniazdach, puszkach rozgałęźnych, przełącznikach i lampach. Lokalizuje przerwane przewody w przewodach izolowanych.

Zastosowanie:

Kontrola faz, kontrola ciągłości przewodów izolowanych.

Norma:

DIN EN 61010-1.

w dostawie::

W komplecie 2 baterie nr 081561, wielk. LR3.

zakres pomiaru napięcia AC: 200 - 1000 V

kategoria przepięcia: CAT III 1000 V; CAT IV 600 V

zasilanie bat.: 2× 081561 LR3

Opis techniczny

zakres pomiaru napięcia AC	200 - 1000 V
kategoria przepięcia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Liczba dołączonych baterii	2
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne ABS,
Rodzaj produktu	Wskaźnik obecności faz i kierunku wirowania pola

Aksesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa
LR3

081561 LR3