

BENNING**Mierniki kleszczowe, Typ: CM1-4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473230 CM1-4
GTIN	4014651446861
Klasa artykułu	47A

Opis**Wykonanie:**

Wytrzymała i ergonomiczna obudowa z tworzywa z gumowaną strefą chwytu i uchwytem końcówek pomiarowych oraz otwartym miernikiem cęgowym, podświetlanym wyświetlaczem LC, ledowym wskaźnikiem stopni i podświetleniem miejsca pomiaru. **Wskaźnik napięcia działa również przy rozładowanej baterii powyżej 50 V. Możliwość obsługi jedną ręką** do pomiaru napięcia na gniazdach (19 mm). Przyrząd do samotestowania (autotestu).

Zastosowanie:

Do pomiaru prądu zmiennego, napięcia, oporności oraz do kontroli ciągłości obwodu, faz, kierunku pola wirującego, biegunowości. Do zastosowań w elektrotechnice, przemyśle, pracach konserwacyjnych, serwisowaniu (wyszukiwanie błędów), elektrowniach fotowoltaicznych i wiatrowych oraz w pojazdach hybrydowych.

Norma:**IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).****w dostawie::**

Z kaburą do paska, zestawem przewodów pomiarowych, gumowaną osłoną końcówki kontaktowej, nakładką wtykową (CAT III/IV), powiększeniem końcówki kontaktowej (Ø 4 mm), 2 bateriami nr 081561 wielk. LR3.

Kalibracja: I4

zakres wskaźnika: 9999

dokładność podstawowa: 1,5 %

kontrola ciągłości obwodu: akustyczne/ LED

kontrola kierunku pola wirującego: LED

próbnik faz: LED

kontrola biegunowości: LED

Opis techniczny

maks. rozwarłość szczęk	16 mm
Liczba dołączonych baterii	2
napięcie stałe DC	6,0 V – 1000 V
kategoria przepięcia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
kontrola ciągłości obwodu	akustyczne/ LED
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
metoda pomiarowa	TRUE RMS
prąd przemienny AC	0,1 A – 200 A
zakres wskaźnika	9999
dokładność podstawowa	1,5 %
napięcie przemienne AC	6,0 V – 1000 V
funkcja pamięci	HOLD
podświetlenie miejsca pomiaru	LED
kontrola kierunku pola wirującego	LED
próbnik faz	LED
kontrola biegunowości	LED
oporność	1 Ω – 50 kΩ
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	DIN EN 61010-1
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kalibracja	I4
Rodzaj produktu	Mierniki kleszczowe

Usługi

Kalibracja DAkkS Mierniki kleszczowe Typ D	016790 D
Kalibracja mierników kleszczowych Typ D	017720 D

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3
--	------------