

**Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem lakierowane proszkowo, sześciokąt: 1,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627382 1,5
GTIN	7610733283040
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Bardzo krótkie ramie o elastycznym kącie (90°– 100°), końcówka sferyczna o kącie przyłożenia do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Tylko w przypadku kąta 90°.

Zaleta:

Elastyczny kąt na krótkim ramieniu (90°– 100°).

90° do wprowadzenia: Możliwość stosowania również w trudno dostępnych miejscach.

100° do pracy: Wolna przestrzeń dla rąk gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę.

Materiał:

Powierzchnia niklowana, chromowana i **lakierowana proszkowo**; łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

Opis techniczny

powierzchnia	lakierowane proszkowo
długość ramion	82×6 mm
sześciokąt	1,5 mm
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools.
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
końcówka sferyczna na ramieniu długim	tak
kąt 100 stopni	tak
ramię krótkie	tak
wersja długa	tak

Karta danych

Rodzaj produktu

Wkręta