



## Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem lakierowane proszkowo, sześciokąt: 2,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	627382 2,5
GTIN	7610733283064
Klasa artykułu	63D

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo krótkie ramie o elastycznym kącie (90°– 100°), końcówka sferyczna o kącie przyłożenia do 30°. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

#### Zalety:

Elastyczny kąt na krótkim ramieniu (90°– 100°).

**90° do wprowadzenia:** Możliwość stosowania również w trudno dostępnych miejscach.

**100° do pracy:** Wolna przestrzeń dla rąk gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę.

#### Materiał:

powierzchnia chromowana na niklu i **pokryta lakierem proszkowym**, łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

długość ramion: 113×9 mm

### Opis techniczny

sześciokąt	2,5 mm
powierzchnia	lakierowane proszkowo
długość ramion	113×9 mm
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools.
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
końcówka sferyczna na ramieniu długim	tak
kąt 100 stopni	tak

ramię krótkie	tak
wersja długa	tak