




Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych 90°– 100°, długich, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem lakierowane proszkowo, Liczba wkrętaków: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627387 9
GTIN	7610733283132
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Bardzo krótkie ramie o elastycznym kącie (90°– 100°), końcówka sferyczna o kącie przyłożenia do 30°. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

Zaleta:

Elastyczny kąt na krótkim ramieniu (90°– 100°).

90° do wprowadzenia: Możliwość stosowania również w trudno dostępnych miejscach.

100° do pracy: Wolna przestrzeń dla rąk gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę.

Materiał:

powierzchnia chromowana na niklu i **pokryta lakierem proszkowym**, łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

w dostawie::

Po 1 kluczu nr 627382: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego

materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

Opis techniczny

liczba wkrętaków	9
Opakowanie	uchwycie z tworzywa sztucznego
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools.
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny

powierzchnia	lakierowane proszkowo
końcówka sferyczna na ramieniu długim	tak
kąt 100 stopni	tak
ramię krótkie	tak
wersja długa	tak

Akcesoria

Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem lakierowane proszkowo sześciokąt 3 mm	627382 3
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem lakierowane proszkowo sześciokąt 2 mm	627382 2
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem lakierowane proszkowo sześciokąt 6 mm	627382 6
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem lakierowane proszkowo sześciokąt 1,5 mm	627382 1,5
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem lakierowane proszkowo sześciokąt 4 mm	627382 4
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem lakierowane proszkowo sześciokąt 10 mm	627382 10
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem lakierowane proszkowo sześciokąt 8 mm	627382 8
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem lakierowane proszkowo sześciokąt 5 mm	627382 5
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem lakierowane proszkowo sześciokąt 2,5 mm	627382 2,5

