

**FLUKE.****Przewody pomiarowe, Ø końcówek pomiarowych: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473318 2
GTIN	095969521543
Klasa artykułu	47H

**Opis****Wykonanie:**

2 przewody pomiarowe, czerwony / czarny, Ø przewodu pomiarowego = 4 mm. Przewody pomiarowe TL175 z obracaną końcówką pomiarową 4 – 19 mm.

**Norma:**

**IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Pasuje do :**

Cyfrowe mierniki uniwersalne nr 473322; 473325.

długość przewodu: 1,2 m

kategoria przepięcia: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (z kołpakami ochronnymi); CAT II 1000 V (bez kołpaków ochronnych)

**Opis techniczny**

kategoria przepięcia	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (z kołpakami ochronnymi); CAT II 1000 V (bez kołpaków ochronnych)
Ø przewodu pomiarowego	4 mm
Ø końcówek pomiarowych	2 mm
długość przewodu	1,2 m

