

FLUKE.

Przewody pomiarowe, Ø końcówek pomiarowych: 1 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473318 1
GTIN	095969096188
Klasa artykułu	47H

Opis**Wykonanie:**

2 przewody pomiarowe, czerwony / czarny, Ø przewodu pomiarowego = 4 mm. Przewody pomiarowe TL40 z wciągającym wierzchołkiem 5 – 76 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Pasuje do :

Cyfrowe mierniki uniwersalne nr 473322; 473325.

długość przewodu: 1,2 m

kategoria przepięcia: CAT II 600 V

Opis techniczny

kategoria przepięcia	CAT II 600 V
Ø przewodu pomiarowego	4 mm
Ø końcówek pomiarowych	1 mm
długość przewodu	1,2 m