

Biurowe krzesło obrotowe z siatkowym oparciem, kolor: BLACK



Dane zamówienia

Numer katalogowy

974280 BLACK

GTIN

Klasa artykułu

96B

Opis

Wykonanie:

Siedzisko z delikatną, komfortową tapicerką o dnie obszytym po bokach. Pokrycie 100% poliester. Synchroniczna technika z automatyczną regulacją ciężaru, blokada przedniej i tylnej pozycji siedziska. Z regulacją głębokości, pochylecia i wysokości siedziska. Z podłokietnikiem o regulowanej wysokości (2D). Rolki uniwersalne do podłóg miękkich i twardych, podstawa o \varnothing 650 mm z czarnego tworzywa.

Biurowe krzesło obrotowe z przepuszczającym powietrze, oddychającym oparciem z siatki, z podparciem lordozy o regulowanej wysokości.

Norma:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

nośność krzesła: 120 kg

regulacja wysokości: 420 - 550 mm

szerokość siedziska: 470 mm

głębokość siedziska: 470 mm

Wysokość oparcia: 560 mm

zakres regulacji głębokości siedzenia: 60 mm

kolor tapicerki: czarne

Opis techniczny

możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
nośność	120 kg
synchroniczny układ mechaniczny	tak
kolor tapicerki	czarne
głębokość siedziska	470 mm
materiał podstawy	Tworzywo sztuczne
zakres regulacji głębokości siedzenia	60 mm
wykonanie podstawy	zestaw rolek
Wysokość oparcia:	560 mm
podparcie lordozy	tak
szerokość siedziska	470 mm
nośność krzesła	120 kg
Ø podstawy	650 mm
regulacja wysokości	420 - 550 mm
Rodzaj produktu	Krzesła biurowe