

Biurowe krzesło obrotowe z materiałowym oparciem, kolor: BLACK**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	974285 BLACK
GTIN	4016849842967
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Siedzisko z delikatną, komfortową tapicerką o dnie obszytym po bokach. Pokrycie 100% poliester. Synchroniczna technika z automatyczną regulacją ciężaru, blokada przedniej i tylnej pozycji siedziska. Z regulacją głębokości, pochylecia i wysokości siedziska. Z podłokietnikiem o regulowanej wysokości (2D). Rolki uniwersalne do podłóg miękkich i twardych, podstawa o \varnothing 650 mm z czarnego tworzywa.

Biurowe krzesło obrotowe z oparciem z miękkiego i oddychającego materiału, z podparciem lordozy o regulowanej wysokości. Tył oparcia częściowo pokryty tworzywem sztucznym.

Norma:**DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.**

nośność krzesła: 120 kg

regulacja wysokości: 420 - 550 mm

szerokość siedziska: 470 mm

głębokość siedziska: 470 mm

Wysokość oparcia: 560 mm

zakres regulacji głębokości siedzenia: 60 mm

kolor tapicerki: czarne

Opis techniczny

nośność	120 kg
synchroniczny układ mechaniczny	tak
kolor tapicerki	czarne
zakres regulacji głębokości siedzenia	60 mm
wykonanie podstawy	zestaw rolek
materiał podstawy	Tworzywo sztuczne
Wysokość oparcia:	560 mm
szerokość siedziska	470 mm
podparcie lordozy	tak
głębokość siedziska	470 mm
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
wersja	z kółkami
nośność krzesła	120 kg
Ø podstawy	650 mm
regulacja wysokości	420 - 550 mm
Rodzaj produktu	Krzesło biurowe obrotowe