

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy, z lewej strony otwarty, z prawej strony 3 szuflady, Błat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 1500mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920811 1500
GTIN	4062406262129
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi.

Cofnięty, otwarty korpus umożliwia ergonomiczną pozycję przy siedzeniu.

Korpus szuflady zawsze **pokryty lakierem proszkowym** w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.

Zamek z 5-pinowym bębniem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 125, 200, 300

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad –szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi– antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

długość blatu	1500 mm
wysokość	950 mm
głębokość podstawy	700 mm
szerokość podstawy	1300 mm
głębokość blatu	750 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość użytkowa bloku szuflad	625 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	800 kg
masa	129 kg
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
grubość blatu	50 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Akcesoria

Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Szuflada szuflady o wysokości frontu 300 mm	927800 300
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad,5-cześć. Wymiar w G 20X20	951885 20X20
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927800 200
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/4	950320 125/4
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Wkładka z 2 kluczami nr klucza (3-cyfrowy) 003	950050 003
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950320 125/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/6	950320 125/6
Klucze demontażowe Typ 1	950070 1
Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/3	950320 125/3
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954306 5
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953522 10