

**HOLEX®****Kieszonkowa akumulatorowa lampa warsztatowa LED, Typ: 118****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081576 118
GTIN	4062406262037
Klasa artykułu	02A

**Opis****Wykonanie:**

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED o dużym natężeniu światła w praktycznym formacie kieszonkowym. Bezstopniowo przyciemniane światło główne i dodatkowa funkcja światła punktowego. Mocowanie za pomocą silnych magnesów lub składanego haka do zawieszania.

**Funkcja:**

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing > 2,5$  mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

**w dostawie::**

W komplecie kabel USB do ładowania.

stopień ochrony IP: IP 30

strefa wg ATEX: brak

Strumień światła: 50 - 500 lm

czas świecenia: 1 - 10 h

Liczba dołączonych akumulatorów: 1

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

długość całkowita: 108 mm

**Opis techniczny**

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Strumień światła	50 - 500 lm
masa	114 g
strefa wg ATEX	brak
pojemność akumulatora	3,7 Ah
stopień ochrony IP	IP 30
czas świecenia	1 - 10 h
Napięcie akumulatorów	1,5 V
Szerokość całkowita	47 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
długość całkowita	108 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
Źródło światła	Moduł LED
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa