



Akumulatorowe lampy prętowe LED, Typ: 175



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081577 175
GTIN	4062406262044
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe lampy prętowe LED z bezstopniowo przyciemnianym światłem głównym i dodatkową funkcją światła punkтового. Silny magnes na stopie lampy.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 2,5$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

w dostawie::

W komplecie kabel USB do ładowania.

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	3,7 V
Źródło światła	Moduł LED
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
masa	77 g

długość całkowita	175 mm
pojemność akumulatora	0,8 Ah
czas świecenia	2 - 16 h
strefa wg ATEX	brak
Strumień światła	20 - 200 lm
stopień ochrony IP	IP 30
Szerokość całkowita	23 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Latarka