

**HOLEX®****Para pryzm magnetycznych, Długość × szerokość: 70X55 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	447125 70X55
GTIN	4062406262228
Klasa artykułu	42D

**Opis****Wykonanie:**

Trzy magnetyczne powierzchnie styku (mała i duża pryzma, powierzchnia górna i dolna - włączane jednocześnie). Powierzchnia czołowa oraz powierzchnie boczne szlifowane z dokładnym zachowaniem kąta do obu pryzm. **Tolerancje płaskości i równoległości płaszczyzn 0,01 mm.**

pryzmy szlifowane parami na taką samą wysokość.

Kalibracja: Cena na zapytanie

tolerancja wysokości pary: 0,02 mm

do wałków o  $\varnothing$ : 2 - 40 mm

wysokość: 75 mm

masa (szt.): 1,8 kg

**Opis techniczny**

do wałków o $\varnothing$	2 - 40 mm
szerokość	55 mm
wysokość	75 mm
masa (szt.)	1,8 kg
długość	70 mm
tolerancja wysokości pary	0,02 mm
wszystkie części	hartowane

Opakowanie

sztywny pojemnik

Kalibracja

Cena na zapytanie