



## Ładowarka, Typ: 4ULTRA



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081590 4ULTRA
GTIN	4013674144679
Klasa artykułu	08C

### Opis

#### Wykonanie:

Sterowane mikrokontrolerem stanowisko ładowania i konserwacji akumulatorów z **układem nadzoru poszczególnych ogniw** i rozpoznawania uszkodzeń akumulatora. Wskazania stanu każdej komory ładowania, automatyczne wyłączenie po zakończeniu ładowania, zabezpieczenie przed przeładowaniem i **ładowanie konserwacyjne**. Napięcie wejściowe 100–240 V. Z wyświetlaczem LC do nadzoru procesu ładowania. Dodatkowe wyjście USB-A do ładowania 5 V, 1000 mA, ładowarka wtyczkowa (100 – 240 V).

#### Zastosowanie:

**Stanowiska ładowania akumulatorów NiMH/NiCd:** 1-4 × Micro AAA / Mignon AA lub 1-3 × Baby C lub 1-2 × Mono D.

**Stanowiska ładowania akumulatorów litowo-jonowych:** 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 itd. lub 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 lub 1-2 × 3265.

złącze: Złącze Digimatic

maksymalny prąd ładowania: 2 A

Maksymalna liczba stanowisk ładowania: 4

liczba stanowisk ładowania dla USB: 1

długość: 170 mm

szerokość: 110 mm

wysokość: 37,5 mm

### Opis techniczny

maksymalny prąd ładowania	2 A
długość	170 mm
wysokość	37,5 mm
szerokość	110 mm
Maksymalna liczba stanowisk ładowania	4
liczba stanowisk ładowania dla USB	1
napięcie znamionowe	100 - 240 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
złącze	Złącze Digimatic
Rodzaj produktu	Ładowarka