



Zestaw bitów z uchwytem wkrętakowym Turbo 19 elem., Liczba części: 19



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676205 19
GTIN	4013288214614
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwyty do pracy **ręcznej i do wkrętarek**. Uchwyt wkrętaka **Kraftform** z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zintegrowana w uchwycie przekładnia planetarna opcjonalnie **włączana i wyłączana** przyciskiem umożliwia nawet **czterokrotne zwiększenie prędkości wkręcania**. Wyłączenie jest zalecane do dokładnej regulacji i ostatecznego dokręcania lub odkręcania śruby z wysokim momentem obrotowym (nawet 14 Nm). Uchwyt Kraftform z **uchwytem do bitów „Rapidaptor”** 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Dostawa w zwijanym pokrowcu tekstylnym zamykanym z zapięciem na rzep.

Zalety:

- **Mocne skręcanie końcowe i łatwa regulacja dokładna.**
- **Prędkość dokręcania zwiększona czterokrotnie w mechaniczny sposób (bez akumulatora).**

Zawartość:

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub z główką Phillips: Po 1 szt. nr 674200 rozm. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub Pozidriv: Po 1 szt. nr 674220 rozm. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt. nr 674244, rozm. 3; 4; 5; 6

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. nr 674250 rozm. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub płaskich: 1 szt. wielk. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Uchwyt wkrętakowy: 1 szt. nr 676390

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręтак 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręтак z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręтак płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręтакі płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręтак do śrub TORX®
oznaczenie producenta	Kraftform Kompakt Turbo 1
uchwyt	Uchwyty do wkręтакów
uchwyt	Grzechotka do nasadek 1/4 cala
uchwyt	1 grzechotka do końcówek bit 1/4 cala
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów

Akcesoria

Bit do śrub Pozidriv, 1/4 cala E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/89 mm	674220 2/89
Uchwyt wkręтакowy Kraftform Turbo do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3z oprawką szybkowymienną uchwyt 6-kątny 6,3	676390 6,3
Bit do śrub Pozidriv, 1/4 cala E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/89 mm	674220 3/89
Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, długie, 1/4 cala E 6,3profil Hex-Plus, z otworem sześciokąt 4 mm	674244 4
Bit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/89 mm	674200 3/89
Bit do śrub Torx®, długie, 1/4 cala E 6,3 Profil Torx®-Profil / długość całkowita TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, długie, 1/4 cala E 6,3profil Hex-Plus, z otworem sześciokąt 3 mm	674244 3
Bit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/89 mm	674200 2/89

Bit do śrub Torx®, długie, 1/4 cala E 6,3 Profil Torx®-Profil /
długość całkowita TX15/89 mm

674250 TX15/89

Bit do śrub Pozidriv, 1/4 cala E 6,3 wielkość gniazda
krzyżowego / długość całkowita 1/89 mm

674220 1/89

Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, długie, 1/4 cala E
6,3profil Hex-Plus, z otworem sześciokąt 5 mm

674244 5

Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, długie, 1/4 cala E
6,3profil Hex-Plus, z otworem sześciokąt 6 mm

674244 6

Bit do śrub Torx®, długie, 1/4 cala E 6,3 Profil Torx®-Profil /
długość całkowita TX25/89 mm

674250 TX25/89

Bit do śrub Torx®, długie, 1/4 cala E 6,3 Profil Torx®-Profil /
długość całkowita TX30/89 mm

674250 TX30/89

Bit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala E 6,3 wielkość
gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/89 mm

674200 1/89

Bit do śrub Torx®, długie, 1/4 cala E 6,3 Profil Torx®-Profil /
długość całkowita TX10/89 mm

674250 TX10/89