



Zacisk spawalniczy kąt wewnętrzny / zewnętrzny, Typ: IOWCC



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085955 IOWCC
GTIN	5012095618119
Klasa artykułu	08P

Opis

Wykonanie:

Mocowany zacisk spawalniczy można ustawić na **30°, 60° i 90°**. Zestaw składa się z 2 sztuk zacisków spawalniczych (kąt wewnętrzny / zewnętrzny) o długości 75 mm i 125 mm.

Zastosowanie:

Przyrządy pomocnicze do pozycjonowania, mocowania i chwytania komponentów podczas prac spawalniczych.

nominalna siła przyczepności: 90 N

nominalna siła przyczepności: 150 N

długość: 75 mm

długość: 125 mm

szerokość: 52 mm

szerokość: 85 mm

Opis techniczny

długość	75 mm
długość	125 mm
masa	0,13 kg

masa	0,4 kg
nominalna siła przyczepności	90 N
nominalna siła przyczepności	150 N
szerokość	52 mm
szerokość	85 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty narzędziowe, magnetyczne