

Garant**Rozwiertaki NC, bez powłoki, Ø nom. DC: 3,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162951 3,2
GTIN	4062406264147
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Rozwiertaki szlifowane w tolerancji wg zamówienia.

wskazówka:

Dla **tolerancji H7** zob. nr 162900 i 163000.

Dla rozwiertaków stopniowanych co 1/100 zob. nr 162902.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 3,01 - 3,35 mm

długość ostrzy L_c: 16 mm

Długość wysięgu L₁: 33 mm

długość całkowita L: 65 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu D_s: 4 mm

Opis techniczny

Ø nom. D _c	3,2 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,2 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	6
długość całkowita L	65 mm
długość ostrzy L _c	16 mm
zakres Ø	3,01 - 3,35 mm
tolerancje chwytu	h6
Długość wysięgu L ₁	33 mm

Ø chwytu D _s	4 mm
Maksymalna Ø ostrza	16 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami