

**Garant****Rozwiertaki NC, bez powłoki, Ø nom. DC: 1,6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162951 1,6
GTIN	4062406263706
Klasa artykułu	110

**Opis****Wykonanie:**

<B>Rozwiertaki szlifowane w tolerancji wg zamówienia. </B>

**wskazówka:**

Dla **tolerancji H7** zob. nr 162900 i 163000.

Dla rozwiertaków stopniowanych co 1/100 zob. nr 162902.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 3

zakres Ø: 1,51 - 1,7 mm

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 9 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 17 mm

długość całkowita L: 43 mm

Liczba ostrzy Z: 3

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2 mm

**Opis techniczny**

Długość wysięgu L <sub>1</sub>	17 mm
Liczba ostrzy Z	3
posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/obr,
długość całkowita L	43 mm
zakres Ø	1,51 - 1,7 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	1,6 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	9 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2 mm

tolerancje chwytu	h6
Maksymalna $\varnothing$ ostrza	9 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami