

Garant
Rozwiertaki NC, bez powłoki, Ø nom. DC: 2,2 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	162951 2,2
GTIN	4062406264123
Klasa artykułu	110

Opis
Wykonanie:

Rozwiertaki szlifowane w tolerancji wg zamówienia.

wskazówka:

Dla **tolerancji H7** zob. nr 162900 i 163000.

Dla rozwiertaków stopniowanych co 1/100 zob. nr 162902.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 4

zakres Ø: 2,13 - 2,36 mm

długość ostrzy L_c: 12 mm

Długość wysięgu L₁: 21 mm

długość całkowita L: 53 mm

Liczba ostrzy Z: 4

Ø chwytu D_s: 3 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁	21 mm
Liczba ostrzy Z	4
zakres Ø	2,13 - 2,36 mm
tolerancje chwytu	h6
Ø nom. D _c	2,2 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,15 mm/obr,
długość całkowita L	53 mm
Ø chwytu D _s	3 mm

długość ostrzy L _c	12 mm
Maksymalna Ø ostrza	12 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami