

Garant
Rozwiertaki NC, bez powłoki, Ø nom. DC: 2,8 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	162951 2,8
GTIN	4062406264130
Klasa artykułu	110

Opis
Wykonanie:

Rozwiertaki szlifowane w tolerancji wg zamówienia.

wskazówka:

Dla **tolerancji H7** zob. nr 162900 i 163000.

Dla rozwiertaków stopniowanych co 1/100 zob. nr 162902.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 4

zakres Ø: 2,66 - 2,8 mm

długość ostrzy L_c : 15 mm

Długość wysięgu L_1 : 30 mm

długość całkowita L: 61 mm

Liczba ostrzy Z: 4

Ø chwytu D_s : 3 mm

Opis techniczny

Ø nom. D_c	2,8 mm
tolerancje chwytu	h6
Ø chwytu D_s	3 mm
Liczba ostrzy Z	4
Długość wysięgu L_1	30 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,2 mm/obr,
długość ostrzy L_c	15 mm
zakres Ø	2,66 - 2,8 mm

długość całkowita L	61 mm
Maksymalna \varnothing ostrza	15 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami