

**Garant****Kompensacyjne oprawki wahliwe ER VDI, Typ: 30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319785 30
GTIN	4062406263812
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Oprawka kompensacyjna z funkcją adaptacji tulejek zaciskowych ER. **Ustawiana kompensacja promienia i kąta.** Z chłodzeniem wewnętrznym.

**Zastosowanie:**

Optymalne rozwiązanie w przypadku błędów współosiowości między obrabianym elementem a narzędziem, np. podczas rozwiercania lub gwintowania (bez kompensacji rozciągania / ściskania). Do stosowania głównie na tokarkach oraz frezarkach.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu d: 30 mm

wymiar A długości wysięgu: 64 mm

Ø zewn. D: 68 mm

Kompensacja promieniowa: 1 mm

pasujące do rozmiaru ER: 25

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 30

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	68 mm
do tulejek zaciskowych ER	25
Ø chwytu d	30 mm
wymiar A długości wysięgu	64 mm

Kompensacja promieniowa	1 mm
pasujące do rozmiaru ER	25
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową